



VABER INDUSTRIALE S.P.A.

PRODUZIONE ADESIVI E PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

Strada San Mauro, 203 I – 10156 Torino (ITAALIA)

Tel. +39 011273 44 32

Faks +39 011273 17 76 /+39 011 223 77 72

e-post: info@vaber.it

TEHNILINE ANDMEKAART

VABER VITROFIX/ VITROFIX KIT

NR 2540006E

Välja antud: 09.06.2000

Redigeerimise nr.: 6

Kuupäev: 31.01.2008

Kinnitatud: R&D **Tõestatud:** QMS

1. KIRJELDUS

VABER VITROFIX on ühekomponendiline kiiresti kõvenev polüetaani baasil valmistatud hermeetik. Vahend on spetsiaalselt ette nähtud tuuleklaaside väga kiireks väljavahetamiseks. Turvapatjadega varustatud autod võivad töökojast välja sõita juba 3 tundi pärast klaasi paigaldamist. (Kuivades @23°C, suhteline niiskus 50%).

2. KEEMILISED JA FÜÜSIKALISED OMADUSED

VÄLIMUS	: tiksotroopne must pasta	
KOOSTIS	: kõrge viskoossus	
ERIKAAL	: $1,20 \pm 0,10 \text{ g/cm}^3$	1*
	: 60 – 90 gr/min 4mm 4	
VÄLJUMISKIIRUS	bar	2*
	: 25 – 40 min @23°C	
PINNAKUIV	50%R.H.	3*
AVAMISAEG	: 15min @23°C 50%R.H.	
	: 4mm/ 24h @23°C	
KÕVANEMISKIIRUS	50%R.H.	
	: >6 N/mm ² (tüüp	
TÖMBETUGEVUS	9,2N/mm ²)	4*
KATKEVENIVUS	: 400%	4*
NIHKETUGEVUS	: > 3,5 N/mm ²	5*
TUGEVUS A	: 60	6*
VASTUPIDAVUS TEMPERatuur	: -30 °C - + 90°C	

1* VABER meetod T-03 (viide: ASTM D792-91)

2* VABER meetod T-19 (viide: ASTM D2452-8 7)

3* VABER meetod T-54

4* VABER meetod T-55

5* VABER meetod T-09 (viide: ASTM D1002)

6* VABER meetod T-11 (viide: ASTM D217-94)

Tehniline andmekaart järgneb –nr 2540006E- VABER VITROFIX

Redigeerimise nr.: 6, Kuupäev 31.01.2008

Lk 1 / 2

3. RAKENDUSED JA KASUTAMINE

Tuuleklaasi ettevalmistamine: Veenduda, et klaas on puhas, kuiv ja õlivaba. Kanda lapiga aktivaator klaasile, 5min pärast (maksimaalselt 3 h pärast) peale kanda must krunt (loksutada hoolikalt). Must krunt on kuiv u. 10min möödumisel ning tuleb katta liimiga 30 min jooksul. Vaber Vitrofixi võib kanda otse auto kerele. Enne liimi kasutamist hoida liimi mõnda aega toapemperatuuril. Kanda ühtlane kiht liimi pinnale. Paigaldada tuuleklaas 15 min jooksul pärast liimi pealekandmist.

4. PAKENDAMINE

VABER VITROFIX on saadaval 310ml pakendis.

5. HOIUSTAMINE JA SÄILIVUSAEG

VABER VITROFIX säilivusaeg originaalpakendis, hästi ventileeritud kohas kuivades tingimustes ja temperatuuril +5°C - +35°C hoituna on 9 kuud alates tootmiskuupäevast.

6. MÄRKUS

Ülal toodud informatsioon ja muud tehnilised näitajad (nii suulised kui ka kirjalikud või testimise tulemusel saadud), eriti need, mis puudutavad meie toodete rakendamist ja kasutamist, vastavad meie parimatele teadmistele ja kogemustele. Siiski ei anna need meie garantiid lõpptulemusele ega ei kehtesta ühtegi juriidilisest suhtest tulenevat vastutust.

Arvestades materjalide rohkust, toetusi, käitlemis- ja hoiustamistingimusi, aga ka tootmis- ja kasutustingimusi, peab toote kasutaja alati ise vastavalt oma konkreetsetele kasutamise asjaoludele ennetavalt kogu eelpool toodud informatsiooni ja juhised üle kontrollima.

Mitte ühtki käesolevas väljaandes toodud väidet ei loeta volituse või soovitusena andmiseks kolmandate isikute mistahes tööstusomandi õiguste rikkumiseks.

©

